


Dernière mise à jour des informations: Octobre 2023

**Configuration du produit: Q797**

Q797: Minimal 15 cellules - Medium beam - Tunable White - LED



**Référence produit**


Q797: Minimal 15 cellules - Medium beam - Tunable White - LED **Attention ! Code abandonné**

**Description technique**

Appareil miniaturisé encastrable linéaire Minimal à 15 éléments optiques L'utilisation de sources LED à indice de rendu de couleur élevé avec une température de couleur différente permet d'obtenir une modulation dynamique de la lumière. La variation est obtenue en mélangeant l'émission de 8 LED 2700K et de 7 LED 5700K. Malgré la disparité des sources utilisant les canaux extrêmes - 2700K et 5700K - l'intensité de flux émis est au final la même ; par ailleurs la température de couleur reste constante et uniforme même entre produits de taille différente.. Corps principal à surface radiante en aluminium moulé sous pression ; version sans cadre pour installation à ras de plafond (frameless) Réflecteurs Opti Beam à haute définition en matière thermoplastique métallisée, intégrés en position renforcée dans l'écran anti-éblouissement. Le produit est conçu pour être utilisé avec le réf. 6170 en donnant une solution adaptée aux petites-moyennes installations, programmable avec protocole DALI depuis un écran tactile d'utilisation simple et intuitive. Disponibilité d'autres systèmes obéissant à une codification différente pour la gestion de grandes installations qui exigent l'intervention d'un technicien spécialisé pour leur programmation : le groupe MH97 + MH93 + MIO2 permet une solution programmable DALI / KNX - le groupe MH97 + MH93 + M618 permet d'étendre la gestion de l'installation à des supports distants de type tablette ou smartphone.

**Installation**

À encastrer avec ressorts en fil d'acier sur adaptateur spécifique (compris) qui permet une installation à ras de plafond. Fixation de l'adaptateur au faux-plafond par vis (épaisseurs compatibles 12,5 mm à 25 mm), suivie des opérations de rebouchage et de lissage ; insertion du corps de l'appareil et finitions esthétiques. Un gabarit de protection permet de simplifier et accélérer les opérations de finitions sur plaques de plâtre. Orifice de préparation 28 x 274.



**Coloris**

Blanc (01) | Noir (04) | Or (14) | Chrome bruni (E6)

**Poids (Kg)**

0.83

**Montage**

encastré mural|encastré au plafond

**Câblage**

Unités d'alimentation DALI comprises. Disponibilité de diverses solutions de gestion obéissant à une codification séparée. Pour les caractéristiques techniques, les propriétés et les modes de branchement, consulter la notice d'utilisation.

**Remarque**

Le ressort spécial en fil d'acier fourni est nécessaire pour faciliter l'éventuelle extraction du corps encastrable une fois mis en place.


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o "à la réglementation relative")



**Données techniques**

Im du système:	1817	Température de couleur [K]:	Tunable white 2700 - 5700
W du système:	32.8	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Im source:	2300	Pertes de l'alimentation [W]:	5.8
W source:	27	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	55.4	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	79	Control:	DALI
Angle d'ouverture [°]:	24°		

**Polaire**



Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	71	68	65	63	67	65	64	62	78
1.0	75	71	69	67	70	68	68	66	83
1.5	78	76	74	72	75	73	72	70	89
2.0	81	79	77	76	78	76	76	73	93
2.5	82	81	80	79	80	79	78	76	96
3.0	83	82	81	81	81	80	79	77	98
4.0	84	83	83	82	82	82	80	79	99
5.0	84	84	84	83	83	82	81	79	100

Courbe limite de luminance




Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 2300 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim											
x	y										
2H	2H	2.4	4.5	2.8	4.8	5.2	2.4	4.5	2.8	4.8	5.2
	3H	2.3	3.9	2.6	4.2	4.5	2.3	3.9	2.6	4.2	4.5
	4H	2.2	3.5	2.6	3.9	4.2	2.2	3.5	2.6	3.9	4.2
	6H	2.2	3.2	2.5	3.5	3.9	2.1	3.2	2.5	3.5	3.9
	8H	2.1	3.1	2.5	3.5	3.9	2.1	3.1	2.5	3.5	3.8
	12H	2.1	3.1	2.5	3.5	3.8	2.0	3.1	2.5	3.4	3.8
4H	2H	2.2	3.5	2.6	3.9	4.2	2.2	3.5	2.6	3.9	4.2
	3H	2.1	3.1	2.5	3.4	3.8	2.1	3.1	2.5	3.4	3.8
	4H	1.9	2.9	2.4	3.3	3.7	1.9	2.9	2.4	3.3	3.7
	6H	1.6	3.3	2.1	3.7	4.2	1.6	3.3	2.1	3.7	4.2
	8H	1.5	3.4	2.0	3.8	4.3	1.4	3.3	1.9	3.8	4.3
	12H	1.4	3.4	1.9	3.8	4.4	1.3	3.3	1.8	3.8	4.3
8H	4H	1.4	3.3	1.9	3.8	4.3	1.5	3.4	2.0	3.8	4.3
	6H	1.4	3.1	1.9	3.6	4.2	1.4	3.2	1.9	3.6	4.2
	8H	1.4	2.9	1.9	3.4	4.0	1.4	2.9	1.9	3.4	4.0
	12H	1.6	2.6	2.1	3.1	3.6	1.5	2.5	2.0	3.0	3.6
12H	4H	1.3	3.3	1.8	3.8	4.3	1.4	3.4	1.9	3.8	4.4
	6H	1.3	2.9	1.9	3.4	4.0	1.4	3.0	1.9	3.5	4.0
	8H	1.5	2.5	2.0	3.0	3.6	1.6	2.6	2.1	3.1	3.6
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	6.9 / -11.5					6.9 / -11.5				
	1.5H	9.7 / -11.7					9.7 / -11.7				
	2.0H	11.7 / -11.8					11.7 / -11.8				