

Laser Blade XS



Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Avril 2024

Configuration du produit: Q468

Q468: Frame 2 cellules - Medium beam - LED



Référence produit

Q468: Frame 2 cellules - Medium beam - LED

Description technique

Appareil miniaturisé encastrable linéaire à 2 éléments optiques pour sources LED - optiques fixes. Malgré les dimensions extrêmement réduites du produit, la technologie brevetée du système optique garantit un flux efficace et un confort visuel élevé, à éblouissement contrôlé. Corps principal à surface rayonnante en fonte de zamak, version avec cadre de finition. Réflecteurs Opti Beam à haute définition en matière thermoplastique métallisée, intégrés en position renforcée dans l'écran anti-éblouissement. Transformateur non compris, à commander séparément.

Installation

À encastrer avec ressorts en fil d'acier pour faux-plafonds de 1 à 25 mm - ouverture de préparation 24 x 42

Coloris

Blanc (01) | Noir/Noir (43) | Blanc/Noir (47) | Blanc/Or (41)* | Gris/Noir (74)* | Blanc / chrome bruni (E7)*

Poids (Kg)

0.11

* Couleurs sur demande

Montage

encastré mural|encastré au plafond

Câblage

Ballasts à courant constant à commander séparément : ON-OFF - réf. MXF9 (min 1 / max 4) ; gradable DALI - réf. BZM4 (min 1 / max 10) - vérifier sur la notice les longueurs et sections compatibles des câbles à utiliser.


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Données techniques

Im du système:	274	IRC (minimum):	90
W du système:	4	Température de couleur [K]:	2700
Im source:	360	MacAdam Step:	2
W source:	4	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	68.4	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	24°	LED Courant [mA]:	700

Polaire



Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	69	65	63	61	65	62	62	60	78
1.0	72	69	66	65	68	66	65	63	83
1.5	75	73	71	69	72	70	70	67	89
2.0	77	76	74	73	75	73	73	71	93
2.5	79	78	77	76	77	76	75	73	96
3.0	80	79	78	78	78	77	76	74	98
4.0	81	80	80	79	79	78	77	75	99
5.0	81	81	80	80	80	79	78	76	100

Courbe limite de luminance




Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 300 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	4.1	6.2	4.5	6.5	6.9	4.1	6.2	4.5	6.5	6.9
	3H	4.0	5.6	4.4	5.9	6.2	4.0	5.6	4.3	5.9	6.2
	4H	4.0	5.3	4.3	5.6	5.9	3.9	5.2	4.3	5.6	5.9
	6H	4.0	5.0	4.3	5.3	5.7	3.9	4.9	4.3	5.2	5.6
	8H	4.0	5.0	4.3	5.3	5.7	3.8	4.8	4.2	5.2	5.6
	12H	4.0	5.0	4.4	5.4	5.7	3.8	4.8	4.2	5.2	5.5
4H	2H	3.9	5.2	4.3	5.6	5.9	4.0	5.3	4.3	5.6	5.9
	3H	3.8	4.8	4.2	5.2	5.6	3.8	4.8	4.2	5.2	5.6
	4H	3.7	4.7	4.1	5.1	5.5	3.7	4.7	4.1	5.1	5.5
	6H	3.4	5.1	3.9	5.6	6.0	3.4	5.1	3.9	5.5	6.0
	8H	3.4	5.3	3.9	5.7	6.2	3.3	5.1	3.7	5.6	6.1
	12H	3.4	5.4	3.9	5.9	6.4	3.2	5.1	3.7	5.6	6.1
8H	4H	3.3	5.1	3.7	5.6	6.1	3.4	5.3	3.9	5.7	6.2
	6H	3.3	5.1	3.8	5.5	6.1	3.4	5.1	3.9	5.6	6.1
	8H	3.4	4.9	3.9	5.4	6.0	3.4	4.9	3.9	5.4	6.0
	12H	3.8	4.8	4.3	5.3	5.8	3.6	4.6	4.1	5.1	5.6
12H	4H	3.2	5.1	3.7	5.6	6.1	3.4	5.4	3.9	5.9	6.4
	6H	3.3	4.8	3.8	5.3	5.9	3.5	5.1	4.0	5.6	6.1
	8H	3.6	4.6	4.1	5.1	5.6	3.8	4.8	4.3	5.3	5.8
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	6.3 / -5.9					6.3 / -5.9				
	1.5H	9.0 / -6.0					9.0 / -6.0				
	2.0H	11.0 / -6.1					11.0 / -6.1				