

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: Q247

Q247: incasso LED orientabile estraibile - alimentazione DALI inclusa



Codice prodotto

Q247: incasso LED orientabile estraibile - alimentazione DALI inclusa

Descrizione tecnica

Apparecchio ad incasso orientabile estraibile per sorgente LED warm white ad elevato indice di resa cromatica. Sistema passivo di dispersione termica. Cornice e corpo principale in alluminio pressofuso; cerniere di rotazione in acciaio. Anello di rotazione con carter protettivo in materiale termoplastico ad alta resistenza. Orientamento del corpo con dispositivo di manovra manuale: interno 40° - esterno 65° - rotazione sull'asse 355°. Riflettore con ottica ad alta efficienza in alluminio superpuro - apertura spot. Anello di chiusura del corpo lampada in alluminio pressofuso. Vetro di protezione trasparente temperato. Alimentatore dimmerabile DALI fornito in dotazione collegato all'apparecchio.

Installazione

ad incasso con molle in acciaio per controsoffitti con spessore a partire da 1 mm; foro di preparazione Ø 125 mm

Peso (Kg)

0.85

Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio

su box alimentatore con connessioni ad innesto rapido

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	2356	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sistema:	27.4	Codice lampada:	LED
Im di sorgente:	3060	Numero di lampade per vano ottico:	1
W di sorgente:	24	Codice ZVEI:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	86	Numero di vani ottici:	1
Im in modalità emergenza:	-	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Corrente di spunto (in-rush):	18 A / 250 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 21 apparecchi B16A: 34 apparecchi C10A: 35 apparecchi C16A: 57 apparecchi
Angolo di apertura [°]:	18°	% minima di dimmerazione:	1
CRI (minimo):	90	Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
Temperatura colore [K]:	3000	Modalità di dimmerazione:	CCR
MacAdam Step:	2	Control:	DALI

Polare

<p>Imax=7548 cd α=18°</p>	CIE nL 0.77 94-100-100-100-77 UGR 21.8-21.8		Lux			
	DIN A.61		h	d	Em	Emax
	UTE 0.77A+0.00T F*1=941 F*1+F*2=995 F*1+F*2+F*3=999		2	0.6	1504	1887
			4	1.3	376	472
			6	1.9	167	210
		8	2.5	94	118	

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	68	63	61	58	63	60	60	57	74
1.0	71	67	65	63	66	64	64	61	79
1.5	75	72	70	68	71	69	69	66	86
2.0	78	76	74	73	75	73	72	70	91
2.5	79	78	76	75	77	75	75	72	94
3.0	80	79	78	77	78	77	76	74	96
4.0	81	80	80	79	79	79	77	75	98
5.0	82	81	81	80	80	79	78	76	99

Curva limite di luminanza




Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 3060 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	22.6	24.1	22.9	24.4	24.7	22.6	24.1	22.9	24.4	24.7
	3H	22.5	23.6	22.8	23.9	24.2	22.5	23.6	22.8	23.9	24.2
	4H	22.4	23.4	22.7	23.7	24.1	22.4	23.4	22.7	23.7	24.1
	6H	22.2	23.4	22.6	23.7	24.1	22.2	23.4	22.6	23.7	24.1
	8H	22.2	23.3	22.6	23.7	24.1	22.2	23.3	22.6	23.7	24.0
	12H	22.2	23.3	22.6	23.6	24.0	22.1	23.3	22.5	23.6	24.0
4H	2H	22.4	23.4	22.7	23.7	24.1	22.4	23.4	22.7	23.7	24.1
	3H	22.2	23.3	22.6	23.6	24.0	22.2	23.3	22.6	23.6	24.0
	4H	22.0	23.1	22.5	23.5	23.9	22.0	23.1	22.5	23.5	23.9
	6H	21.9	23.1	22.3	23.5	24.0	21.9	23.1	22.3	23.5	23.9
	8H	21.8	23.1	22.3	23.5	24.0	21.8	23.1	22.2	23.5	24.0
	12H	21.7	23.1	22.2	23.6	24.1	21.6	23.1	22.1	23.5	24.0
8H	4H	21.8	23.1	22.2	23.5	24.0	21.8	23.1	22.3	23.5	24.0
	6H	21.6	23.0	22.1	23.4	23.9	21.7	23.0	22.2	23.4	23.9
	8H	21.6	22.8	22.1	23.3	23.8	21.6	22.8	22.1	23.3	23.8
	12H	21.7	22.6	22.2	23.1	23.6	21.7	22.6	22.2	23.0	23.6
12H	4H	21.6	23.1	22.1	23.5	24.0	21.7	23.1	22.2	23.6	24.1
	6H	21.6	22.8	22.1	23.3	23.8	21.6	22.8	22.2	23.3	23.8
	8H	21.7	22.6	22.2	23.0	23.6	21.7	22.6	22.2	23.1	23.6
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	3.8 / -10.2					3.8 / -10.2				
	1.5H	6.5 / -12.2					6.5 / -12.2				
	2.0H	8.5 / -12.7					8.5 / -12.7				